

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVQCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 31,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
długość główki L_1	43 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVQCR/L16
Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	31,5 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
odcinek swobodny	100 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8