

Garant**Oprawki Whistle-Notch, kształt ADB, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300450 25
GTIN	4045197284600
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Ze śrubą oporową. Wszystkie chwytty przetoczone na twardo (spokojna praca). Z otworem Ballufchip.

Cecha szcz.:

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

Zalety:

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

· **Utrata długości przez zaszlifowanie przednie wiertła może zostać skorygowana przez osiowe przestawienie długości w uchwycie narzędziowym.**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
---------------------------	-------

Ø mocowania D ₁	25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
Ø zewn. D	65 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50