

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T SVQCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 8
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
długość główki L_1	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	49 mm
kod ISO uchwytu	A40T SVQCR/L16
Przesunięcie osi L_3	27 mm
odcinek swobodny	160 mm
Ø chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	39 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269050
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8