

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
wkręt płytki podporowej	269013 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
odcinek swobodny	130 mm
kod ISO uchwytu	A32S SVUCR/L16
długość główki L_1	33,5 mm
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 2
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
płytki podporowa	269005 8
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
Ø chwytu	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Śruby do płytki podporowej	269200
płytki podporowa	269050
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 8	269005 8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2