

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 49 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	49 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
wkręt płytki podporowej	269013 2
kod ISO uchwytu	A40T SVUCR/L16
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 8
długość główki $L_1$	40 mm
odcinek swobodny	160 mm
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
$\varnothing$ chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	39 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269200
płytki podporowa	269050
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 8	269005 8
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2