

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SVUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

## Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A20R SVUCR/L11
wielk. płytki	11 mm
odcinek swobodny	80 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
długość główki $L_1$	20,5 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7