

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
długość główki L_1	25,5 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A25R SVUCR/L16
Przesunięcie osi L_3	17 mm
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500