

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

płytką podporowa	269005 8
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
długość główki L_1	40 mm
śruby mocujące	269028 2
Przesunięcie osi L_3	27 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
kod ISO uchwytu	A40T SVUCR/L16
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	49 mm
odcinek swobodny	160 mm
Ø chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	39 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Śruby do płytki podporowej	269200
płytki podporowa	269050
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8
śruby mocujące Typ 2	269028 2