



## Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M10
GTIN	2050001758019
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

#### wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

#### SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 1 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 25 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 45 mm

Ø kołnierza podstawy C: 25 mm

wymiar D: 10 mm

długość gwintu nakrętki E: 10 mm

### Opis techniczny

Ø zewnętrzna pierścienia B	45 mm
Ø pierścienia D	10 mm
Ø kołnierza podstawy C	25 mm

wysokość całkowita F	45 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	25 mm
długość gwintu nakrętki E	10 mm
Ø gwintu	M10
masa	0,11 kg
Długość gwintu	17 mm
wymiar D	10 mm
Nośność WLL SF 4:1	1 t