



Nakrętki pierścieniowe, Ø gwintu: M8



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 086477 M8 |
| GTIN | 2050001758118 |
| Klasa artykułu | 08Y |

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|---------|
| wysokość całkowita F | 45 mm |
| masa | 0,09 kg |
| długość gwintu nakrętki E | 10 mm |
| Ø zewnętrzna pierścienia B | 45 mm |
| Ø gwintu | M8 |
| Ø wewnętrzna pierścienia A | 25 mm |
| Ø kołnierza podstawy C | 25 mm |

Karta danych

| | |
|--------------------|---------------------|
| wymiar D | 10 mm |
| Nośność WLL SF 4:1 | 0,8 t |
| Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |