

Oprawki zaciskowe ER - zestawy, SK 40, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300630 16
GTIN	4045197307910
Klasa artykułu	37D

Opis

Wykonanie:

- stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane
- wysoka dokładność ruchu obrotowego $\leq 10 \mu\text{m}$
- siła mocowania większa do 40%, przy \varnothing nominalnej.

Zalety:

- duża trwałość, optymalne bezpieczeństwo procesu
- lepsza jakość (jakość powierzchni, węższe tolerancje produkcyjne)
- mniejsze koszty produkcji.

w dostawie::

Oprawka ER z nakrętką (nr 300470, wielk. 16 lub 32), klucz do mocowania ER (nr 613300, wielk. 25 lub 309680, wielk. 32) i tulejki zaciskowe ER (nr 308901, 308941 lub 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

Walizka z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820; 308830, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309434, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 – 309645 (do nr 309615).

Strategia skrawania: HSC

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309160
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309425 6
Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową
nomin. Ø mocowania d 3,5 mm

309425 3,5