

**Garant**

**Płytki z zarysem częściowym DIN 472, wewnętrzne, prawe, HB7010, szerokość rowka m (H13): 1,1mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271010 1,1
GTIN	4045197142474
Klasa artykułu	21J

**Opis****Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997–272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy w	1,19 mm
$t_{maks.}$	1 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,1 mm
Materiał ostrza	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 472
Grubość	2,42 mm
Wielkość płytki L	9,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		