

**Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086472 M12
GTIN	2050001741769
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

masa	0,27 kg
Ø wewnętrzna pierścienia A	35 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	63 mm
Ø kołnierza podstawy C	35 mm
Ø gwintu	M12
wysokość całkowita F	62 mm
długość gwintu nakrętki E	14 mm

Karta danych

Długość gwintu	21 mm
wymiar D	14 mm
Nośność WLL SF 4:1	1,6 t
Rodzaj produktu	Śruby pierścieniowe