

ARIANA**Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: SET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	084420 SET
GTIN	4037728390010
Klasa artykułu	08J

Opis**Wykonanie:**

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.

- **kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera**
- **modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych**
- **natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2"), największa \varnothing zewnętrzna 26 mm.**

w dostawie::

- 2 moduły przewodowe po 15 cm (= 30 cm);
- 3 dysze okrągłe \varnothing wewn. = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
- 1 dysza płaska szer. 35 mm;
- 1 połączenie gwintowane 3/8 cala (\varnothing 16,7 mm);
- 1 połączenie gwintowane 1/2 cala (\varnothing 20,7 mm)

wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.

Opis techniczny

Rodzaj produktu	System chłodzenia
-----------------	-------------------