

Przystawki kątowe do wierceń , Typ: OSD2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Pasuje do wszystkich typowych wkrętaków i wiertarek. Przekładnia ze stali wysokiej jakości. Wymiar narożny 30 mm. Panewka łożyska z kołnierzem oporowym do ogranicznika momentu obrotowego jest obracana bezstopniowo o 360°. Uchwyt magnetyczny, odpowiada bitowi sześciokątnemu 1/4 cala. Nasadka kąтова wiertarsko-wkrętarska stanowi idealne rozwiązanie do wszystkich przypadków wykonywania połączeń śrubowych w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

1/4-calowe mocowanie sześciokątne nadaje się do wszystkich standardowych bitów 25 mm (C 6,3) oraz mocowanie kuliste (E 6,3) z blokowaniem bitów.

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	40 Nm
typ	OSD2
Rodzaj produktu	Uchwyt wkrętaka