

Garant

**Płytko z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prawa, HB7010,
Szerokość rowka m (H13): 1,1mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	271015 1,1
GTIN	4045197142498
Klasa artykułu	21J

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997–272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Opis techniczny

szerokość ostrzy w	1,19 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,1 mm
$t_{maks.}$	1,3 mm
do pierścieni osadczyc sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1 mm
Materiał ostrza	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010
Rowki wg normy	DIN 472

Karta danych

Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytką podporowa	Nr 272624 rozm. S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Płytki podporowe do wytaczaków kął pochylenia S stopni	272624 S
--	----------