

**Garant**

**Płytko z zarysem częściowym wg DIN 7993, wewnętrzna, prawa, HB7010, R  
promień wcięcia: 0,6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271035 0,6
GTIN	4045197142597
Klasa artykułu	21J

**Opis****Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997–272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

**Opis techniczny**

R promień wcięcia	0,6 mm
$t_{maks.}$	0,8 mm
szerokość ostrzy w	1,2 mm
Materiał ostrza	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010
Rowki wg normy	DIN 7993
Grubość	3,6 mm

Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	Nr 272624 rozm. S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

### Akcesoria

Płytki podporowe do wytaczaków kął pochylenia S stopni	272624 S
--------------------------------------------------------	----------