


Garant**Płytki z półzarysem 30° zewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270853 5
GTIN	4045197463203
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	5 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	Półprofil
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 103 7e
Rodzaj gwintu	TR
Rodzaj gwintu	TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu	30 stopni
Grubość	4,76 mm
Wielkość płytki L	22 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko skrawająca
do toczenia gwintów**Dane użytkownika**

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		