



## Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M16
GTIN	2050001741776
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

#### wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

#### SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 4 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 35 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 63 mm

Ø kołnierza podstawy C: 35 mm

wymiar D: 14 mm

długość gwintu nakrętki E: 14 mm

### Opis techniczny

Ø pierścienia D	14 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	63 mm
długość gwintu nakrętki E	14 mm

Ø kołnierza podstawy C	35 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	35 mm
masa	0,31 kg
wysokość całkowita F	62 mm
Ø gwintu	M16
Długość gwintu	27 mm
wymiar D	14 mm
Nośność WLL SF 4:1	4 t