

HOLEX**Oprawki, SK 40, Ø D1: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300775 20 |
| GTIN | 4045197550866 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**

Siła mocowania do 900 Nm.**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|---------|
| odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 |
| Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 20 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm |
| adapter | SK 40 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm | 309570 10 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308720 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm | 309566 16 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40 | 308740 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308700 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308610 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |

| | |
|---|------------|
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm | 309570 20 |
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M | 308670 40M |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm | 309566 8 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm | 309570 25 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm | 309566 10 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm | 309570 16 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 18 mm | 309570 18 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308615 40 |
| Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm | 309566 12 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308605 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308635 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| | 308600 40 |

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.
Ø mocowania d 12 mm

309570 12

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.
Ø mocowania d 6 mm

309570 6

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.
Ø mocowania d 6 mm

309566 6

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.
Ø mocowania d 8 mm

309570 8