



Nakrętki pierścieniowe, Ø gwintu: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086477 M12
GTIN	2050001741813
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 1,6 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 35 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 63 mm

Ø kołnierza podstawy C: 35 mm

wymiar D: 14 mm

długość gwintu nakrętki E: 14 mm

Opis techniczny

wysokość całkowita F	62 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	35 mm
Ø pierścienia D	14 mm

Ø kołnierza podstawy C	35 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	63 mm
masa	0,27 kg
Ø gwintu	M12
długość gwintu nakrętki E	14 mm
wymiar D	14 mm
Nośność WLL SF 4:1	1,6 t