

**HOLEX****Oprawki, SK 40, Ø D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300775 32
GTIN	4045197546982
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**

**Siła mocowania do 900 Nm.****Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

**w dostawie::**

z nakrętką mocującą.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 66 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 68 / 75

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	66 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
wymiar A długości wysięgu	105 mm

Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309570 25
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309570 16
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
	308802 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrzny, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308720 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308795 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.  
Ø mocowania d 8 mm

309570 8

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.  
Ø mocowania d 12 mm

309570 12

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.  
Ø mocowania d 18 mm

309570 18

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1  
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308660 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.  
Ø mocowania d 6 mm

309570 6

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B  
do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308790 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309570 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm	309570 20