

**Oprawki, SK 50, Ø D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300778 32
GTIN	4045197546999
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło - i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**

Siła mocowania do 900 Nm.**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 66 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 68 / 75

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	66 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309570 16
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309570 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 18 mm	309570 18
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309570 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309570 8
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
	308740 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309570 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309570 25
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm	309570 20
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50