


Garant
Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, wielk.16, HB7010, Typ: IR

Dane zamówienia

Numer katalogowy	271900 IR
GTIN	4045197370976
Klasa artykułu	21J

Opis
Zawartość:

płytki z zarysem pełnym do gwintów metrycznych 60°: nr 270756 wielk. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3
 płytki z zarysem częściowym do gwintów metrycznych 60°: nr 270792 wielk. 0,5-1,5; 1,75-3
 płytki z zarysem pełnym, BSW 55°: nr 270824, wielk. 14; 11

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: G

Rodzaj gwintu: BSW

Rodzaj gwintu: MF-LH

kierunek obróbki: prawy

Opis techniczny

kierunek obróbki	prawy
Materiał ostrza	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	G
Rodzaj gwintu	BSW

Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	G-LH
Rodzaj gwintu	BSW-LH
Gatunek	HB7010
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia gwintów

Akcesoria

Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 1 mm	270756 1
Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe liczba zwojów / cal 14	270824 14
Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 1,5 mm	270756 1,5
Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe liczba zwojów / cal 11	270824 11
Płytki z zarysem częściowym 60° wewnętrzne, prawe skok 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 2 mm	270756 2
Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 3 mm	270756 3
Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 1,75 mm	270756 1,75
Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe skok 2,5 mm	270756 2,5
Płytki z zarysem częściowym 60° wewnętrzne, prawe skok 1,75-3 mm	270792 1,75-3