

**Garant****Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 44/9,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.****wskazówka:**

długość wysięgu regulowana od 8 do 44 mm.

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 8 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 7

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	44 mm
wielk. płytki	9,3 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
długość całkowita L	100 mm
pasuje do płytek o rozmiarze L	9,3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

Śruby mocujące	272532
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Śruby mocujące Typ 7	279810 7