

HOLEX®**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 40 A = 100, ø trzpienia d1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300880 40
GTIN	4045197145451
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600; 308806, klucz do mocowania AB nr 308810 - 308830, klucz specjalny nr 309840.

norma: DIN 6358

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6 µm

Ø zewn. D: 70 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 27 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 41 mm

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860: 40

zamienne pierścienie zabierakowe 309870: 40

odpowiedni klucz specjalny 309840: 40

Opis techniczny

długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	27 mm
odpowiedni klucz specjalny 309840	40
Zastępcza śruba dociągania frezy 309860	40
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	41 mm
∅ trzpienia d ₁	40 mm
zamienne pierścienie zabierakowe 309870	40
∅ zewn. D	70 mm
uchwyt	SK 40 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruba dociągająca frez do ∅ trzpienia 22 mm	309860 22
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Klucze specjalne do ∅ trzpienia 27 mm	309840 27
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Klucze specjalne do ∅ trzpienia 60 mm	309840 60
	308700 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 13 mm	309870 13
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 22 mm	309870 22
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm	309870 32
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 16 mm	309860 16
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 27 mm	309870 27
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 40 mm	309870 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 13 mm	309860 13
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
	308805 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 60 mm

309860 60

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 30

308780 30

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 13 mm	309840 13
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 16 mm	309870 16
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50