

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 40mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300950 40
GTIN	4045197285430
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
- Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Opis techniczny

ø trzpienia d ₁	40 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	41 mm
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	27 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	40
Ø zewn. D	70 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 40 mm	309870 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50