

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

Z nacięciem w nakroju.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 17 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10,3 mm

długość całkowita L: 180 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 5

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
odcinek swobodny	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 5
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	17 mm
Przesunięcie osi L_3	10,3 mm
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące

272530

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200

Śruby mocujące Typ 5

279810 5