

Garant**Noże, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 32/22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Płyta podkładowa 1,5°	272606 1,5
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 3
długość główki L ₁	36 mm
Wielkość chwytu	32 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279824 2
długość całkowita L	175 mm
wielk. płytki	22 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawek i wytaczakówER kąt pochylenia 1,5 stopni	272606 1,5
Śruby mocujące Typ 3	279810 3
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
śruba do płytki podporowej Typ 2	279824 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500