

**Garant****Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 40/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

<B>Z nacięciem w nakroju.</B>

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 20 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 5

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	40 mm
wielk. płytki	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 5
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Śruby mocujące

272530

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Śruby mocujące Typ 5

279810 5