

Garant**Wytaczaki, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 60/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	29 mm
wielk. płytki	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 2
Przesunięcie osi L_3	16,3 mm
długość całkowita L	250 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Płyta podkładowa 1,5°	272620 1,5
wkręt płytki podporowej	279820 1
\varnothing chwytu D_5	32 mm
Szerokość szyjki L_4	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Śruby mocujące	272500
Płytki podporowe do wytaczaków, kąt pochylenia 1,5 stopni	272620 1,5
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500