

Garant
Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Klasa artykułu	21W

Opis
Wykonanie:
Ze stałym kątem pochylenia.
z nacięciem w nakroju.
Zastosowanie:

do gwintów metrycznych M20×2,5 M22×2,5 i M24×3.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 17 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10,3 mm

długość całkowita L: 180 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 5

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
odcinek swobodny	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 5
wielk. płytki	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	17 mm
Przesunięcie osi L_3	10,3 mm
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Śruby mocujące	272530
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Śruby mocujące Typ 5	279810 5