

HOLEX®**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300980 32
GTIN	4045197145598
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600; 308806, klucz do mocowania AB nr 308810 - 308830, klucz specjalny nr 309840.

norma: DIN 6358

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6 µm

Ø zewn. D: 58 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 24 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 38 mm

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860: 32

zamienne pierścienie zabierakowe 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny 309840: 32

Opis techniczny

długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	24 mm
odpowiedni klucz specjalny 309840	32
zamienne pierścienie zabierakowe 309870	32
Zastępcza śruba dociągania frezy 309860	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	38 mm
Ø trzpienia d ₁	32 mm
Ø zewn. D	58 mm
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm	309870 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
	308765 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32