

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 40 średnie, \varnothing trzpienia d1: 16mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301025 16
GTIN	4045197646002
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
- Krótki wysięg.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	17 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
wymiar A długości wysięgu	60 mm
\varnothing trzpienia d ₁	16 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	16

Ø zewn. D	38 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
adapter	SK 40 średnie
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 16 mm	309860 16
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
	308700 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrznego,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40