

Garant**Noże, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 12/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

długość główki L ₁	22 mm
Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Płyta podkładowa 1,5°	272600 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 2
długość całkowita L	83 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawek i wytaczakówER/IL kąt pochylenia 1,5 stopni	272600 1,5
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Śruby mocujące	272500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500