

**Garant****Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 100/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.****z nacięciem w nakroju.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 20 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 11,3 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 5

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
odcinek swobodny	100 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11,3 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 5
długość całkowita L	150 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Śruby mocujące

272530

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200

Śruby mocujące Typ 5

279810 5