

Garant**Noże, lewe, Chwyt / wielkość płytki L: 32/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::**Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

Opis techniczny

Płyta podkładowa 1,5°	272610 1,5
Wielkość chwytu	32 mm
długość główki L ₁	30 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	173 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawek i wytaczakówEL/IR kąt pochylenia 1,5 stopni	272610 1,5
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10