

**Garant****Noże, lewe, Chwyt / wielkość płytki L: 32/22mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Klasa artykułu	21W

## Opis

**w dostawie::**  
**Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

## Opis techniczny

Płyta podkładowa 1,5°	272616 1,5
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 3
śruba mocująca do płytki podporowej	279824 2
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	175 mm
wielk. płytki	22 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Płytki podporowa do oprawek i wytaczakówEL/IR kąt pochylenia 1,5 stopni	272616 1,5
Śruby mocujące Typ 3	279810 3
śruba do płytki podporowej Typ 2	279824 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20