

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 40 krótki, \varnothing trzpienia d1: 40mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301015 40
GTIN	4045197285638
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Krótki wysięg.**
- **Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.**
- **Wszystkie chwyt przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	40 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm

Ø zewn. D	89 mm
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
	308630 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm

309860 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm

309840 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40