

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 55, \varnothing trzpienia d1: 32 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	300930 32
GTIN	4045197285379
Klasa artykułu	31A

Opis
Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

GARANT –Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 58 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 24 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	32 mm
--	-------

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	24 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	38 mm
Ø zewn. D	58 mm
adapter	SK 50 A = 55
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
	308720 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm

309860 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm

309870 32

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308700 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308820 50