

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 32mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300950 32
GTIN	4045197285423
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT – Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
- Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Opis techniczny

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	38 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm

Ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	24 mm
Ø zewn. D	58 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	32
Ø mocowania D ₁	32 mm
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Aksesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
	308790 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm

309860 32

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm

309870 32

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50