

Garant**Wytaczaki, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 120/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	24 mm
Przesunięcie osi L_3	13,4 mm
wielk. płytki	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 2
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
wkręt płytki podporowej	279820 1
Płyta podkładowa 1,5°	272630 1,5
\varnothing chwytu D_5	20 mm
Szerokość szyjki L_4	20 mm
zakres zastosowania	Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272500
Płytki podporowe do wytaczaków kąt pochylenia 1,5 stopni	272630 1,5
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10