

**Garant****Wytaczaki, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 60/16mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Klasa artykułu	21W

## Opis

**w dostawie::**  
**Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

## Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 2
wielk. płytki	16 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	29 mm
Przesunięcie osi $L_3$	16,3 mm
długość całkowita L	250 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Płyta podkładowa 1,5°	272630 1,5
wkręt płytki podporowej	279820 1
$\varnothing$ chwytu $D_5$	32 mm
Szerokość szyjki $L_4$	25 mm
zakres zastosowania	Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Płytki podporowe do wyczązków kąt pochylenia 1,5 stopni	272630 1,5
Śruby mocujące	272500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500