

Garant

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 4

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301155 4
GTIN	4045197285904
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
- Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	95 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	4
Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 µm
Rodzaj produktu	Adaptory do uchwytów

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniem uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

308605 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40