


**Garant****Płytko podporowa do opravek i wytaczaków EL/IR, kąt pochylenia: 4,5stopni****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 272616 4,5    |
| GTIN             | 4045197368867 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

**Opis****Wykonanie:**

Do gwintów zewnętrznych lewych (EL) i gwintów wewnętrznych prawych (IR).

**Zastosowanie:**

**Do wykonywania gwintów zgodnych z normami.** Stosować z płytkami skrawającymi do toczenia gwintów nr 270700–271900.

**wskazówka:**

Uchwyty bez stałego kąta nachylenia są dostarczane z płytką podporową 1,5°.

**Opis techniczny**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| kąt pochylenia                       | 4,5 stopni              |
| Winkel gemäß Grafik                  | HEMO production 150/200 |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | zewn.                   |
| do płytek o wielkości L              | 22 mm                   |
| rodzaj zastosowania                  | lewe                    |
| Rodzaj produktu                      | płytko podporowa        |

