

**DCMW 11T304, KBN25M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265688 ME
GTIN	4960664529155
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytką z 2 ostrzami.

Gatunek: KBN25M

rodzaj krawędzi skrawającej: ME

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mm

posuw f : 0,08 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,15 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
rodzaj krawędzi skrawającej	ME

Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMW 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		