

**Garant**

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7130, szerokość skrawania W:  
3,1mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273115 3,1
GTIN	4045197600813
Klasa artykułu	21J

**Opis****Zastosowanie:**

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	3,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7130
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	S
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		