

**DCMW 11T304, KBN35M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265690 MET
GTIN	4960664544271
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN35M

rodzaj krawędzi skrawającej: MET

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 180 m/min
promień naroża	0,4 mm

rodzaj krawędzi skrawającej	MET
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMW 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się		
suchy	nadaje się		