



Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe, Typ: M18RC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym;

- **Funkcja ładowania akumulatorów Milwaukee 18 V.**
- **Funkcja bluetooth o zasięgu 30 m.**
- **Wyjście 12 V do ładowania komórek albo do zasilania przenośnych urządzeń audio.**
- **Zasilanie akumulatorami Milwaukee 18 V albo napięciem 230 V.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
wysokość	381 mm

długość	304 mm
masa	7,7 kg
oznaczenie producenta	M18RC-0
szerokość	304 mm
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Liczba dołączonych akumulatorów	0
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Radio

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC