

Garant**Płytki do przecinania lewe,, HB7135, szerokość skrawania W: 2,2mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273210 2,2
GTIN	4045197143358
Klasa artykułu	21J

Opis

Zastosowanie:

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7135
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	lewo
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		